

**Garant****HiPer-Drill-leikkuupää n7, HU7810, Ø D: 11,5-Xmm****Tilastiedot**

Tilausnumero	231630 11,5-X
GTIN	4062406628888
Tuoteluokka	20N

**Kuvaus****Malli:**

Prismahiottu kärki tarkkaan asemointiin ja vakaaseen pitoon.  
Pyörimistarkkuus asennettuna  $\leq 20 \mu\text{m}$ . Rei'ille tarkkuuteen IT9 asti.

**Huomautus:**

Työstöarvot koskevat peruselementtiä 5xD.  
Tee ohjausreiät ainoastaan samantyyppisellä leikkuupäällä. Toimitusaika: 10 työviikkoa  
Vähimmäistilausmäärä: 3 kpl  
Asiakaskohtainen mittatilaustyö:  
Tilauksen peruminen mahdollista enintään 3 työpäivän kuluttua tilausvahvistuksen saamisesta.  
Palauttaminen ei ole mahdollista.

**Tekninen kuvaus**

Pinnoitus	pinnoittamaton
Syöttö f alumiinissa, lyhytlastuinen	0,26 mm/kierr,
Sarja	HiPer-Drill
Vaihtojen/terien lukumäärä	1

Peruselementin koko	11,5 mm
Ø-alue	11,5 - 11,99 mm
Kärkikulma	135 astetta
Laji	HU7810
Lastuava aine	KM
Semi-Standard	kyllä
Terien lkm Z	2
Tuotetyyppi	Leikkuupala poraukseen

### Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	250 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	200 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	150 m/min	N
CuZn	soveltuu	180 m/min	N
märkä enintään	soveltuu		