

Garant**HiPer-Drill-leikkuupää n7, HU7810, Ø D: 22-Xmm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 231630 22-X |
| GTIN | 4062406635725 |
| Tuoteluokka | 20N |

Kuvaus**Malli:**

Prismahiottu kärki tarkkaan asemointiin ja vakaaseen pittoon.
Pyörimistarkkuus asennettuna $\leq 20 \mu\text{m}$. Rei'ille tarkkuuteen IT9 asti.

Huomautus:

Työstöarvot koskevat peruselementtiä 5xD.
Tee ohjausreiät ainoastaan samantyyppisellä leikkuupäällä. Toimitusaika: 10 työviikkoa
Vähimmäistilausmäärä: 3 kpl
Asiakaskohtainen mittatilaustyö:
Tilauksen peruminen mahdollista enintään 3 työpäivän kuluttua tilausvahvistuksen saamisesta.
Palauttaminen ei ole mahdollista.

Tekninen kuvaus

| | |
|----------------------------|----------------|
| Peruselementin koko | 22 mm |
| Pinnoitus | pinnoittamaton |
| Vaihtojen/terien lukumäärä | 1 |
| Sarja | HiPer-Drill |

| | |
|--------------------------------------|------------------------|
| Syöttö f alumiinissa, lyhytlastuinen | 0,43 mm/kierr, |
| Ø-alue | 22 - 22,99 mm |
| Kärkikulma | 135 astetta |
| Laji | HU7810 |
| Lastuava aine | KM |
| Semi-Standard | kyllä |
| Terien lkm Z | 2 |
| Tuotetyyppi | Leikkuupala poraukseen |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V _c | ISO-koodi |
|------------------------------|----------|----------------|-----------|
| Alumiinimuovit | soveltuu | 250 m/min | N |
| Alumiini (lyhytlastuinen) | soveltuu | 200 m/min | N |
| Alu > 10% Si | soveltuu | 150 m/min | N |
| CuZn | soveltuu | 180 m/min | N |
| märkä enintään | soveltuu | | |