


Garant**HiPer-Drill-leikkuupää m7, HB7725, Ø D: 11-Xmm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 231660 11-X |
| GTIN | 4062406636807 |
| Tuoteluokka | 20N |

Kuvaus**Malli:**

Prismahiottu kärki tarkkaan asemointiin ja vakaaseen pittoon.
Pyörimistarkkuus asennettuna $\leq 20 \mu\text{m}$. Rei'ille tarkkuuteen IT9 asti.

Huomautus:

Työstöarvot koskevat peruselementtiä $5 \times D$.

Tee ohjausreiät ainoastaan samantyyppisellä leikkuupäällä. Toimitusaika: 10 työviikkoa

Vähimmäistilausmäärä: 3 kpl

Asiakaskohtainen mittatilaustyö:

Tilauksen peruminen mahdollista enintään 3 työpäivän kuluttua tilausvahvistuksen saamisesta.

Palauttaminen ei ole mahdollista.

Tekninen kuvaus

| | |
|----------------------------|----------------|
| Peruselementin koko | 11 mm |
| Sarja | HiPer-Drill |
| Syöttö f FF(G):ssä | 0,23 mm/kierr, |
| Vaihtojen/terien lukumäärä | 1 |

| | |
|---------------|------------------------|
| Ø-alue | 11 - 11,49 mm |
| Kärkikulma | 135 astetta |
| Laji | HB7725 |
| Lastuava aine | KM |
| Semi-Standard | kyllä |
| Terien lkm Z | 2 |
| Tuotetyyppi | Leikkuupala poraukseen |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V _c | ISO-koodi |
|--------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Teräs < 900 N/mm ² | sopii rajoituksin | 100 m/min | P |
| Teräs < 1100 N/mm ² | sopii rajoituksin | 90 m/min | P |
| Teräs < 1400 N/mm ² | sopii rajoituksin | 70 m/min | P |
| GG(G) | soveltuu | 100 m/min | K |
| märkä enintään | soveltuu | | |