

Garant**HiPer-Drill-leikkuupää m7, HB7725, Ø D: 30-Xmm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	231660 30-X
GTIN	4062406637033
Tuoteluokka	20N

Kuvaus**Malli:**

Prismahiottu kärki tarkkaan asemointiin ja vakaaseen pitoon.
Pyörimistarkkuus asennettuna $\leq 20 \mu\text{m}$. Rei'ille tarkkuuteen IT9 asti.

Huomautus:

Työstöarvot koskevat peruselementtiä $5 \times D$.
Tee ohjausreiät ainoastaan samantyyppisellä leikkuupäällä. Toimitusaika: 10 työviikkoa
Vähimmäistilausmäärä: 3 kpl
Asiakaskohtainen mittatilaustyö:
Tilauksen peruminen mahdollista enintään 3 työpäivän kuluttua tilausvahvistuksen saamisesta.
Palauttaminen ei ole mahdollista.

Tekninen kuvaus

Vaihtojen/terien lukumäärä	1
Peruselementin koko	30 mm
Syöttö f FF(G):ssä	0,45 mm/kierr,
Sarja	HiPer-Drill

Ø-alue	30 - 30,99 mm
Kärkikulma	135 astetta
Laji	HB7725
Lastuava aine	KM
Semi-Standard	kyllä
Terien lkm Z	2
Tuotetyyppi	Leikkuupala poraukseen

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	100 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	sopii rajoituksin	90 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	sopii rajoituksin	70 m/min	P
GG(G)	soveltuu	100 m/min	K
märkä enintään	soveltuu		