

**Garant****TKM-uurrehöylä, liukuva leikkuu keskikova, pinnoittamaton, Ø h10 DC: 4mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	209425 4
GTIN	4045197477651
Tuoteluokka	11X

**Kuvaus****Malli:**

**Tehokas ristihammastus** kuituvahvisteisten muovien taloudelliseen työstöön. Urajyrsintään rouhinta-alueella.

**Liukuva leikkuu**, materiaali painautuu alustaa vasten. Soveltuu erinomaisesti ohuille materiaaleille.

**Tekninen kuvaus**

Syöttö f särmäykseen POM GF25:ssä	0,1 mm/kierr,
HammaslukuZ	3
Terän Ø D <sub>c</sub>	4 mm
Syöttö f särmäykseen PEEK CF30:ssä	0,07 mm/kierr,
varren Ø D <sub>s</sub>	4 mm
Terän pituus L <sub>c</sub>	16 mm
Kokonaispituus L	50 mm
Nurkkaviisteen kulma	90 astetta
Pinnoitus	pinnoittamaton
Hammastustiheysaste	keskikova
Lastuava aine	TKM
Standardi	Tehdasnormi
Jyrsintäprofiili	ristihammastettu

tyyppi	W
Toleranssi, nimellis-Ø	h10
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
Lastuamisleveys $a_e$ jyrsinnän aikana	0,5×D särmäyksessä
Varsi	DIN 6535 HA
Sisäjähdytys	ei
Värirengas	keltainen
Varren toleranssi	h6
Tuotetyyppi	Jyrsin

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	$V_c$	ISO-koodi
PVDF GF20	soveltuu	120 m/min	N
POM GF25	soveltuu	120 m/min	N
PA 66 GF30	soveltuu	100 m/min	N
PEEK GF30	soveltuu	100 m/min	N
PTFE CF25	soveltuu	120 m/min	N
PEEK CF30	soveltuu	110 m/min	N
GFK	sopii rajoituksin	120 m/min	N
CFK	sopii rajoituksin	120 m/min	N
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	soveltuu		
ilma	soveltuu		