

Nappimagneetti, sisäkierteellinen, SmCo₅, Ø: 32mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	085922 32
GTIN	2050000965258
Tuoteluokka	08Q

Kuvaus

Malli:

- **Lämmönkestävyys 200 °C asti.**
- **Sinkitty pinta, magneettisydän samarium-kobolttia (SmCo₅).**
- **Päällystetty nappimagneetti, 3-6-kert. pitovoima ferriittinappimagneettiin verrattuna.**

Käyttö:

Kiinnittämiseen, kokoonpanoon, asentamiseen (kiinnitys puristamalla, liimaamalla tai kiinnivalamalla).

Huomautus:

Kierrekoukku, ulkokierre, nro 085921.

Tekninen kuvaus

Korkeus	7 mm
Nimellispitovoima	220 N
Pintamateriaali	sinkitty
Korkeus kierteineen	15,5 mm
Paino	48 g
Kierreholkki	kyllä
Ø	32 mm
Lämmönkestävyys enintään	200 °C

Kierre	M5 mm
Magneettisydämen materiaali	SmCo ₅
Tuotetyyppi	Tasomagneetti

Tarvikkeet

Kierrekoukkusarja ulkokierteellä10 osaa Kierre M5	085921 M5
---	-----------