

Garant**Rouhintajyrin HSS-PM, TiAlN, Ø js12 DC: 12mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	192445 12
GTIN	4045197106117
Tuoteluokka	11W

Kuvaus**Malli:****Takareunasta hiottu, pyöreäharjainen profiili.**

Upottamiseen tarkoitettu otsaleikkuu.

Yleisjyrin vaippajyrsintään tai upotusjyrsintään ja sen jälkeiseen sivusuuntaistyöstöön.

Suuria lastuamistehovaatimuksia varten.

Etu:Monileikkuisia jyrsimiä **tehokkaampi lastunpoisto muita jyrsimiä suurempien lastu-urien ansiosta.****Tekninen kuvaus**

Terän Ø D _c	12 mm
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa	0,6 mm
HammaslukuZ	3
Syöttö f _z uranjyrsintään teräksessä < 750 N/mm ²	0,03 mm
varren Ø D _s	12 mm
Kokonaispituus L	83 mm
Terän pituus L _c	26 mm
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
Varsi	DIN 1835 B, h6
Toleranssi, nimellis-Ø	js12
Nousukulma	25 astetta

Nurkkaviisteen kulma	45 astetta
Pinnoitus	TiAlN
Lastuava aine	HSS PM
Standardi	DIN 844 B
Jyrsintäprofiili	NR
Sisäjähdytys	ei
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	138 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	83 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	64 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	64 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	37 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	sopii rajoituksin	32 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	23 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	18 m/min	M
GG(G)	sopii rajoituksin	55 m/min	K
CuZn	sopii rajoituksin	110 m/min	N
Uni	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	soveltuu		