

KÄRCHER**Lakaisukone, Tyyppi: KM7030CBP****Tilaustiedot**

Tilausnumero	078004 KM7030CBP
GTIN	4039784718098
Tuoteluokka	07C

Kuvaus**Malli:**

Lakaisukone sähkötoimisella lakaisutela- ja sivuharjamootorilla, joka mahdollistaa tasaisen hyvän lakaisutehon vasemmissa ja oikeissa kaarteissa. Yleiskäyttöiset harjat puhdistukseen sisällä ja ulkona, pölysuodatin ja imurointi, tukeva muovikotelo, helposti säädettävä päälakaisutela ja portaattomasti säädettävät sivuharjat.

- **integroitu imujärjestelmä**
- **akkukäyttöinen**
- **mootoroidut sivuharjat ja lakaisutela**

Käsin ohjattava lattianpesukone useisiin eri käyttötarkoituksiin ja eri kokoisille lattioille. Valittavissa joko verkkovirtakäyttöinen tai akkukäyttöinen malli. Suuri tehokkuus ja pieni kulutus.

Tekninen kuvaus

Korkeus	1050 mm
Leveys	770 mm
Pituus	1200 mm
Tehonkulutus	195 W
akun jännite	12 V

Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
maksimaalinen käyttöaika	150 min
Säiliön tilavuus	30 l
Nettopaino	48 kg
Työskentelyleveys sivuharjoilla	700 mm
Tuotetyyppi	Lattianpesulaite