

KÄRCHER**Siivouskone, Tyyppi: BR4522CBP****Tilaustiedot**

Tilausnumero	078002 BR4522CBP
GTIN	4054278440064
Tuoteluokka	07C

Kuvaus**Malli:**

Ihanteellinen valinta suuriin, tiiviisti kalustettuihin kohteisiin: erittäin ketterä, akkukäyttöinen lattianpesukone BR 45/22 Bp Pack. Kääntyvä, telaharjainen pesupää ja KART-ohjausteknologia. Käsin ohjattava lattianpesukone useisiin eri käyttötarkoituksiin ja eri kokoisille lattioille. Valittavissa joko verkkovirtakäyttöinen tai akkukäyttöinen malli. Suuri tehokkuus ja pieni kulutus.

Tekninen kuvaus

maks. pintateho	1800 m ² /h
Harjojen työleveys	450 mm
Paino sisältää tarvikkeet	51,7 kg
Pituus	970 mm
Puhdasvesisäiliön tilavuus	22 l
min. kosketuspaine	100 - 150 g/cm ³
Harjan kierrosluku	750 - 1000 min ⁻¹

Likavesisäiliön tilavuus	22 l
Tehonkulutus	550 W
Leveys	550 mm
Korkeus	1115 mm
Imupäiden työleveys	500 mm
akun jännite	25,2 V
Akkukapasiteetti	42 Ah
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
Tuotetyppi	Lattianpesulaite