

**KÄRCHER****Siivouskone, Tyyppi: BR4010CADV****Tilaustiedot**

Tilausnumero	078001 BR4010CADV
GTIN	4039784541498
Tuoteluokka	07C

**Kuvaus****Malli:**

BR 40/10 C - luokkansa taloudellisin kone. Kompaktin ja tehokkaan koneen työskentelyleveys on 400 mm ja säiliön tilavuus 10 l. Advance-mallissa on lisäksi kuljetuspyörät ja harjan puristuspaineen säätö.

Käsin ohjattava lattianpesukone useisiin eri käyttötarkoituksiin ja eri kokoisille lattioille.

Valittavissa joko verkkovirtakäyttöinen tai akkukäyttöinen malli. Suuri tehokkuus ja pieni kulutus.

Harjojen työleveys: 400 mm

Imupäiden työleveys: 400 mm

Pituus: 520 mm

Leveys: 470 mm

Korkeus: 1150 mm

maks. pintateho: 400 m<sup>2</sup>/h

**Tekninen kuvaus**

Harjojen työleveys	400 mm
Paino sisältää tarvikkeet	30 kg
Leveys	470 mm

Likavesisäiliön tilavuus	10 l
Tehonkulutus	2300 W
Imupäiden työleveys	400 mm
Pituus	520 mm
Korkeus	1150 mm
Puhdasvesisäiliön tilavuus	10 l
min. kosketuspaine	100 g/cm <sup>3</sup>
maks. pintateho	400 m <sup>2</sup> /h
Harjan kierrosluku	1100 min <sup>-1</sup>
Verkkotaajuus	50 Hz
Verkkojännite	220 - 240 V
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Tuotetyyppi	Lattianpesulaite