



LED-pöytävalaisin, Varren koko: 10



Tilaustiedot

Tilausnumero	081408 10
GTIN	4260131239168
Tuoteluokka	08C

Kuvaus

Malli:

Innovatiivinen Comet-pöytävalaisin, eleohjaus valaisimen päässä päälle- ja poiskytkentää sekä himmennystä varten. Lisäksi värilämpötila voidaan tarvittaessa muuttaa toisesta anturista myös eleohjauksella. Molemmat anturit reagoivat, kun kättä pidetään niiden alla. Valaisimen kapea ja tyylikäs, hopea-eloksoitu alumiinikotelo yhdessä klassisen mustan kankaalla päällystetyn joustovarren kanssa sopii täydellisesti jokaisen modernin toimiston sisustukseen.

- **Tukeva pöytäjalka.**
- **Tasainen homogeeninen ja vähäheijastuksinen 120°:n valaisu.**
- **Valoväri kylmän valkoisesta lämpimään valkoiseen, muutettavissa valaisimen päässä olevasta anturista.**
- **Portaattomasti himmennettävä, myös eleohjauksella valaisimen päässä.**
- **Ei häikäise eikä välky.**

Tekninen kuvaus

Lamppu	LED-valo
Värilämpötila	2700 - 5500 K
valoteho	10 W
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen

Väriämpötila	Lämmin valkoinen
Väriämpötila	Kylmä valkoinen
Väriämpötila	neutraalin valkoinen
Kokonaiskorkeus	900 mm
Valovirta	960 lm
Valaisinpään leveys	30 mm
Valaisinpään syvyys	210 mm
Valaisinpään korkeus	10 mm
Tuotetyyppi	Pöytävalaisin / työpistevalaisin