



LED-työpistevalaisin Eleohjauksella, Varren koko: 10



Tilaustiedot

Tilausnumero	081409 10
GTIN	4260131239366
Tuoteluokka	08C

Kuvaus

Malli:

Innovatiivinen työpistevalaisin, **eleohjaus** valaisimen päässä päälle- ja poiskytkentää sekä himmennystä varten. Värilämpötilaa voidaan muuttaa tarpeen mukaan. Valaisinta voidaan käyttää monipuolisesti eri käyttöalueilla.

- **Vahva magneettijalka.**
- **Tasainen homogeeninen ja vähäheijastuksinen 120°:n valaisu.**
- **Ei häikäise eikä välky.**
- **Valoväri kylmän valkoisesta lämpimään valkoiseen, muutettavissa valaisimen päässä olevasta anturista.**

Toiminto:

IP65: Suojaus kaikista suunnista tulevalta vesisuihkulta ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Sisältää 250 V:n verkkolaitteen.

Huomautus:

Sopivat pöytäliittimet ja magneettipitimet löytyvät numeroista 081418/081419.

Tekninen kuvaus

valoteho	10 W
IP-suojaluokka	IP 65
Valaisinpään syvyys	210 mm
Magneettijalan Ø	66 mm
Paino	760 g
Valaisinpään korkeus	10 mm
Valaisinpään leveys	30 mm
Väriämpötila	2700 - 5500 K
Kokonaiskorkeus	750 mm
Valovirta	960 lm
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Tuotetyppi	Pöytävalaisin / työpistevalaisin