



Digitaalinen syvyystyöntömitta HCT Bluetooth, Mittausalue: 300mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	418743 300
GTIN	4062406629489
Tuoteluokka	42A

Kuvaus

Malli:

Mittaustulos näytetään helppolukuisella näytöllä. Mittauspinnat ovat tarkkuusläpättyjä. Bluetooth 5.0. Yhteensopiva valinnaisen Hoffmann Group Connected Tools (HCT) - mobiilisovelluksen kanssa. Saatavissa maksutta Android- ja iOS-laitteisiin ja HCT Windows -sovellukseen. Voidaan käyttää myös HID (Human Interface Device) -laitteen kautta.

Toimituksen sisältö:

Sis. 1 pariston nro 081560 koko CR2032.

Tekninen kuvaus

Lukema valittavissa	0,0005 tuuma
Kalibrointi	A1
Sarja	HCT
Radiokäyttö	HID (Human Interface Device)
Radiokäyttö	HCT Mobile App
Radiokäyttö	HCT Windows-sovellus
Läpimitan mittauskipi	16×4 mm
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Tuotenro, paristot/akut	081560 CR2032

Siltapituus	100 mm
Lukema valittavissa	0,01 mm
Liitäntä	Bluetooth-liitäntä
Mittausalue	0 - 300 mm
Paristotyyppi	Nappiparisto
Mittapoikkeama E MPE	±0,04 mm
Standardi	ISO 13385
Lukema valittavissa	mm/tuumaa
mittaustekniikka	digitaalinen
Raaka-aine	Jaloteräs, INOX
kaikki osat	Karkaistu
Pakkaus	kestävä rasia
Tuotetyyppi	Syvyystyöntömitta

Palvelut

KalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 300 mm	021000 300
DAkkS-kalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 300 mm	021010 300

Tarvikkeet

Syvyysmittapitimen ruuvi	412236
--------------------------	--------