

HOLEX**Digitaalinen syvyystyöntömitta HCT Bluetooth, Mittausalue: 150mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 418743 150 |
| GTIN | 4062406629472 |
| Tuoteluokka | 42A |

Kuvaus**Malli:**

Mittaustulos näytetään helppolukuisella näytöllä. Mittauspinnat ovat tarkkuusläpättyjä. Bluetooth 5.0. Yhteensopiva valinnaisen Hoffmann Group Connected Tools (HCT) - mobiilisovelluksen kanssa. Saatavissa maksutta Android- ja iOS-laitteisiin ja HCT Windows -sovellukseen. Voidaan käyttää myös HID (Human Interface Device) -laitteen kautta.

Toimituksen sisältö:

Sis. 1 pariston nro 081560 koko CR2032.

Tekninen kuvaus

| | |
|----------------------------------|------------------------------|
| Sisältyvien paristojen lukumäärä | 1 |
| Lukema valittavissa | 0,01 mm |
| Siltapituus | 100 mm |
| Tuotenro, paristot/akut | 081560 CR2032 |
| Radiokäyttö | HID (Human Interface Device) |
| Radiokäyttö | HCT Mobile App |
| Radiokäyttö | HCT Windows-sovellus |
| Liitäntä | Bluetooth-liitäntä |
| Mittausalue | 0 - 150 mm |

| | |
|------------------------|-------------------|
| Läpimitan mittauskisko | 16×4 mm |
| Sarja | HCT |
| Paristotyyppi | Nappiparisto |
| Energiensyöttö | Paristokäyttöinen |
| Kalibrointi | A1 |
| Lukema valittavissa | 0,0005 tuuma |
| Mittapoikkeama E MPE | ±0,03 mm |
| Standardi | ISO 13385 |
| Lukema valittavissa | mm/tuumaa |
| mittaustekniikka | digitaalinen |
| Raaka-aine | Jaloteräs, INOX |
| kaikki osat | Karkaistu |
| Pakkaus | kestävä rasia |
| Tuotetyyppi | Syvyystyöntömitta |

Palvelut

| | |
|---|------------|
| KalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 200 mm | 021000 200 |
| DAkS-kalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 200 mm | 021010 200 |

Tarvikkeet

| | |
|--------------------------|--------|
| Syvyysmittapitimen ruuvi | 412236 |
|--------------------------|--------|