

Sauvamagneetti, sovitemitta, neodyymi, Ø: 16mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	085929 16
GTIN	2050001737618
Tuoteluokka	08Q

Kuvaus

Malli:

- Päälystetty sauvamagneetti, 3-6-kert. pitovoima ferriitinappimagneettiin verrattuna.
- Sovitetoleranssi ulkohalkaisijalle h6.
- Lämmönkestävyys 80 °C asti.
- Magneettisydän Neodyymiä.

Käyttö:

Kiinnittämiseen, kokoonpanoon, asentamiseen (kiinnit. puristamalla, liimaamalla tai kiinnivalam.).

Tekninen kuvaus

Nimellispitovoima	150 N
Ø	16 mm
Takaosan enimmäislyhennysmitta	2 mm
Korkeus	20 mm
Lämmönkestävyys enintään	80 °C
Pintamateriaali	nikkeli
Magneettisydämen materiaali	neodyymi
Tuotetyyppi	Sauvamagneetti

