

Garant**TKM-uurrehöylä porankärjellä, vetoleikkuu keskikova, pinnoittamaton, Ø h10 DC: 16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	209435 16
GTIN	4045197477828
Tuoteluokka	11X

Kuvaus**Malli:**

Tehokas ristihammastus ja **135°-porankärki** kuituvahvisteisten muovien taloudelliseen työstöön. Urajyrsintään rouhinta-alueella.

Oikeaspiraalinen **vetoleikkaus** normaaliin työstöön.

Koot 5M, 6M, 8M: Erikoispitkä malli.

Tekninen kuvaus

HammaslukuZ	2
Terän Ø D _c	16 mm
Syöttö f särmäykseen POM GF25:ssä	0,44 mm/kierr,
Syöttö f särmäykseen PEEK CF30:ssä	0,27 mm/kierr,
varren Ø D _s	16 mm
Terän pituus L _c	36 mm
Kokonaispituus L	92 mm
Pinnoitus	pinnoittamaton
Hammastustiheysaste	keskikova
Lastuava aine	TKM
Standardi	Tehdasnormi
Jyrsintäprofiili	ristihammastettu

tyyppi	W
Toleranssi, nimellis-Ø	h10
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
Kärkikulma	135 astetta
Lastuamisleveys a_e jyrsinnän aikana	0,5×D särmäyksessä
Varsi	DIN 6535 HA
Sisäjäähdytys	ei
Värirenkas	keltainen
Varren toleranssi	h6
Tuotetyyppi	Jyrsin

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
PVDF GF20	soveltuu	120 m/min	N
POM GF25	soveltuu	120 m/min	N
PA 66 GF30	soveltuu	100 m/min	N
PEEK GF30	soveltuu	100 m/min	N
PTFE CF25	soveltuu	120 m/min	N
PEEK CF30	soveltuu	110 m/min	N
GFK	sopii rajoituksin	120 m/min	N
CFK	sopii rajoituksin	120 m/min	N
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	soveltuu		
ilma	soveltuu		

Palvelut

Varrenhionta Tyyppi HB	129100 HB
------------------------	-----------