

Garant**Rouhintajyrin, pinnoittamaton, Ø js12 DC: 8mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	192480 8
GTIN	4045197106360
Tuoteluokka	11W

Kuvaus**Malli:****Takareunasta hiottu, pyöreäharjainen profiili.**

Upottamiseen tarkoitettu otsaleikkuu.

Yleisjyrin vaippajyrintään tai upotusjyrintään ja sen jälkeiseen sivusuuntaistyöstöön.**Tekninen kuvaus**

Terän Ø D _c	8 mm
Syöttö f _z uranjyrintään teräksessä < 750 N/mm ²	0,009 mm
HammaslukuZ	3
varren Ø D _s	10 mm
Kokonaispituus L	88 mm
Terän pituus L _c	38 mm
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
Varsi	DIN 1835 B, h6
Toleranssi, nimellis-Ø	js12
Nousukulma	25 astetta
Nurkkaviisteen kulma	90 astetta
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS Co 8
Standardi	DIN 844 B

Jyrsintäprofiili	NR
Sisäjäähdytys	ei
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	83 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	28 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	23 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	23 m/min	P
GG(G)	sopii rajoituksin	23 m/min	K
CuZn	sopii rajoituksin	55 m/min	N
Uni	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		