



## Kasetti-ruuvitaltanpidin, 1/4 tuuman kärjet räikän ja magneetin kanssa, Varren koko: 1



### Tilaustiedot

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 676565 1      |
| GTIN         | 4013288221124 |
| Tuoteluokka  | 63H           |

### Kuvaus

#### Malli:

Erittäin pieni ergonominen 2K-Kraftform-kahva, jossa on 1/4 tuuman kärkipidin, sopii vaikeasti saavutettaviin paikkoihin. Räikkätoiminto ja hieno hammastus mahdollistavat pienen palautuskulman. Helppokäyttöinen vaihtorengas. Mukana 6 sitkeän kovaa yleiskärkeä C 6,3, jotka ovat kahvassa sijaitsevassa makasiinissa. Kärkipitimessä oleva voimakas kestromagneetti huolehtii kärjen turvallisesta kiinnityksestä.

#### Sopii:

1/4 tuuman Bit-terät, C 6,3-varsi.

#### Sisältö:

Kärjet, pituus 25 mm, C 6,3, Phillips-ruuveille: à 1 kpl nro 675520 koko 1/25; 2/25

Kärjet, pituus 25 mm, C 6,3, kolo-Torx®-ruuveille: à 1 kpl nro 675550 koko TX15; TX20; TX25

Kärjet, pituus 25 mm, C 6,3, urakantaruuveille: 1 kpl 0,8x5,5 mm

### Tekninen kuvaus

|                 |                                  |
|-----------------|----------------------------------|
| Irrotusprofiili | uraruuvinväännin                 |
| Irrotusprofiili | Ruuvinväännin Phillips-ruuveille |
| Irrotusprofiili | Ruuvinväännin TORX®-ruuveille    |
| Irrotusprofiili | Pozidriv-ruuvitaltta             |
| Kokonaispituus  | 69 mm                            |
| Bit-teräistukka | D 6,3                            |

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| räikkäkahva                     | ei           |
| teleskooppivarsi                | ei           |
| Sis. Bits-terät                 | kyllä        |
| sisäänrakennettu Bit-teräsäiliö | kyllä        |
| Tuotetyyppi                     | Kärkityökalu |