

CARTEC**Kääntyvä silmukkaruuvi, Kierteen Ø: M10****Tilaustiedot**

Tilausnumero	086487 M10
GTIN	8013429801037
Tuoteluokka	08Y

Kuvaus**Malli:**

Erittäin lujat 360° käännettävät silmukkaruuvit, maalattu punaisiksi.

Huomautus:**SF 4:1 = turvakerroin 4.**

Kierteen pituus L: 16 mm

Ulko-Ø rengas B: 45 mm

Laipan Ø tuki C: 25 mm

Kokonaiskorkeus F: 10 mm

Tekninen kuvaus

Paino	0,135 kg
Väri	pun.
Ulko-Ø rengas B	45 mm
Kokonaiskorkeus F	10 mm
Kierteen pituus L	16 mm
Laipan Ø tuki C	25 mm

Tuotetyyppi

Rengasruuvi