

Garant**Poratangon vakaaja 7×D mini, Varren koko: 10L****Tilaustiedot**

Tilausnumero	319467 10L
GTIN	4062406641832
Tuoteluokka	31V

Kuvaus**Malli:**

Perusrunko laadukasta työkaluterästä, päällipinta ja toiminnalliset pinnat karkaistuja.

Etu:

Tärinöiden ja värähtelyjen vähennys käytettäessä kaikkien poratankotyyppien kanssa.

Sopii:

Kaikki tavanomaiset poratangot.

Huomautus:

Määritä sisäSORVAUSPITIMEN vakauttimen oikea malli suorittamalla ehdottomasti törmäystarkastus eShopista saatavien Hoffmann e-Tool -tietojen avulla tai ToolScoutin kautta! Käytetyille sisäSORVAUSPIDINTYYPEILLE suositellaan ulkonemapituutta, joka on korkeintaan 3×D. Maksimiulkonema vakaaja sekä sisäSORVAUSPIDIN 10×D.

Tekninen kuvaus

Ulkoneman pituus L ₁	70 mm
varren Ø D ₂	32 mm
Ø D ₃	40 mm
Säde R	2 mm
Siirto Z akselille	8 mm
Kokonaispituus L ₂	129 mm
Kiinnitys-Ø D ₁	10 mm

Varren pituus L _s	53 mm
Leikkaussuunta	Oikea
C	1 mm
Sisäorvaussyvyys enint.	7×D
Tärinä	vaimennettu
Tuotetyppi	Poratangon vakaaja