

Garant**Poratangon vakaaja 7×D mini, Varren koko: 12L****Tilaustiedot**

Tilausnumero	319467 12L
GTIN	4062406641856
Tuoteluokka	31V

Kuvaus**Malli:**

Perusrunko laadukasta työkaluterästä, päällipinta ja toiminnalliset pinnat karkaistuja.

Etu:

Tärinöiden ja värähtelyjen vähennys käytettäessä kaikkien poratankotyyppien kanssa.

Sopii:

Kaikki tavanomaiset poratangot.

Huomautus:

Määritä sisäsorvauspitimen vakauttimen oikea malli suorittamalla ehdottomasti törmäystarkastus eShopista saatavien Hoffmann e-Tool -tietojen avulla tai ToolScoutin kautta! Käytetyille sisäsorvauspidintyypeille suositellaan ulkonemapituutta, joka on korkeintaan 3×D. Maksimiulkonema vakaaja sekä sisäsorvauspidin 10×D.

Tekninen kuvaus

Ø D ₃	40 mm
Leikkaussuunta	Oikea
Siirto Z akselille	10,5 mm
varren Ø D ₂	32 mm
Ulkoneman pituus L ₁	84 mm
Kiinnitys-Ø D ₁	12 mm
Säde R	2 mm

Varren pituus L_s	53 mm
C	1 mm
Kokonaispituus L_2	143 mm
Sisäsorvaussyvyys enint.	7×D
Tärinä	vaimennettu
Tuotetyyppi	Poratangon vakaaja