

**Garant****Poratangon vakaaja 7×D mini, Varren koko: 20L****Tilaustiedot**

Tilausnumero	319467 20L
GTIN	4062406641894
Tuoteluokka	31V

**Kuvaus****Malli:**

Perusrunko laadukasta työkaluterästä, päällipinta ja toiminnalliset pinnat karkaistuja.

**Etu:**

Tärinöiden ja värähtelyjen vähennys käytettäessä kaikkien poratankotyyppien kanssa.

**Sopii:**

Kaikki tavanomaiset poratangot.

**Huomautus:**

Määritä sisäorvauspidimen vakauttimen oikea malli suorittamalla ehdottomasti törmäystarkastus eShopista saatavien Hoffmann e-Tool -tietojen avulla tai ToolScoutin kautta! Käytetyille sisäorvauspidintyypeille suositellaan ulkonemapituutta, joka on korkeintaan 3×D. Maksimiulkonema vakaaja sekä sisäorvauspidin 10×D.

**Tekninen kuvaus**

Ulkoneman pituus L <sub>1</sub>	140 mm
Ø D <sub>3</sub>	40 mm
Siirto Z akselille	15 mm
Varren pituus L <sub>s</sub>	60 mm
Leikkaussuunta	Oikea
Kiinnitys-Ø D <sub>1</sub>	20 mm
Säde R	2 mm
C	1 mm

varren $\varnothing D_2$	32 mm
Kokonaispituus $L_2$	206 mm
Sisäorvaussyvyys enint.	7×D
Tärinä	vaimennettu
Tuotetyyppi	Poratangon vakaaja