

**Garant****Poratangon vakaaja 7×D midi, Varren koko: 10R****Tilaustiedot**

Tilausnumero	319468 10R
GTIN	4062406641900
Tuoteluokka	31V

**Kuvaus****Malli:**

Perusrunko laadukasta työkaluterästä, päällipinta ja toiminnalliset pinnat karkaistuja.

**Etu:**

Tärinöiden ja värähtelyjen vähennys käytettäessä kaikkien poratankotyyppien kanssa.

**Sopii:**

Kaikki tavanomaiset poratangot.

**Huomautus:**

Määritä sisäSORVAUSPITIMEN vakauttimen oikea malli suorittamalla ehdottomasti törmäystarkastus eShopista saatavien Hoffmann e-Tool -tietojen avulla tai ToolScoutin kautta! Käytetyille sisäSORVAUSPIDINTYYPEILLE suositellaan ulkonemapituutta, joka on korkeintaan 3×D. Maksimiulkonema vakaaja sekä sisäSORVAUSPIDIN 10×D.

**Tekninen kuvaus**

Säde R	1,2 mm
Kiinnitys-Ø D <sub>1</sub>	10 mm
Varren pituus L <sub>s</sub>	53 mm
Kokonaispituus L <sub>2</sub>	129 mm
Ulkoneman pituus L <sub>1</sub>	70 mm
Leikkaussuunta	Oikea
C	1 mm

Siirto Z akselille	11 mm
varren $\varnothing D_2$	32 mm
$\varnothing D_3$	40 mm
Sisäsorvaussyvyys enint.	7×D
Tärinä	vaimennettu
Tuotetyyppi	Poratangon vakaaja