

Garant**Poratangon vakaaja 7×D maksi, Varren koko: 20L****Tilaustiedot**

Tilausnumero	319469 20L
GTIN	4062406642532
Tuoteluokka	31V

Kuvaus**Malli:**

Perusrunko laadukasta työkaluterästä, päällipinta ja toiminnalliset pinnat karkaistuja.

Etu:

Tärinöiden ja värähtelyjen vähennys käytettäessä kaikkien poratankotyyppien kanssa.

Sopii:

Kaikki tavanomaiset poratangot.

Huomautus:

Määritä sisäorvauspitimen vakauttimen oikea malli suorittamalla ehdottomasti törmäystarkastus eShopista saatavien Hoffmann e-Tool -tietojen avulla tai ToolScoutin kautta! Käytetyille sisäorvauspidintyypeille suositellaan ulkonemapituutta, joka on korkeintaan 3×D. Maksimiulkonema vakaaja sekä sisäorvauspidin 10×D.

Tekninen kuvaus

Ulkoneman pituus L ₁	140 mm
Kokonaispituus L ₂	206 mm
varren Ø D ₂	32 mm
Kiinnitys-Ø D ₁	20 mm
Säde R	1,2 mm
Siirto Z akselille	20 mm
Ø D ₃	40 mm
C	1,5 mm

Varren pituus L _s	60 mm
Leikkaussuunta	Oikea
Sisäsorvaussyvyys enint.	7×D
Tärinä	vaimennettu
Tuotetyyppi	Poratangon vakaaja