

**Garant****Poratangon vakaaja 7×D maksi, Varren koko: 20R****Tilaustiedot**

Tilausnumero	319469 20R
GTIN	4062406642525
Tuoteluokka	31V

**Kuvaus****Malli:**

Perusrunko laadukasta työkaluterästä, päällipinta ja toiminnalliset pinnat karkaistuja.

**Etu:**

Tärinöiden ja värähtelyjen vähennys käytettäessä kaikkien poratankotyyppien kanssa.

**Sopii:**

Kaikki tavanomaiset poratangot.

**Huomautus:**

Määritä sisäorvauspitimen vakauttimen oikea malli suorittamalla ehdottomasti törmäystarkastus eShopista saatavien Hoffmann e-Tool -tietojen avulla tai ToolScoutin kautta! Käytetyille sisäorvauspidintyypeille suositellaan ulkonemapituutta, joka on korkeintaan 3×D. Maksimiulkonema vakaaja sekä sisäorvauspidin 10×D.

**Tekninen kuvaus**

C	1,5 mm
Leikkaussuunta	Oikea
Säde R	1,2 mm
Ø D <sub>3</sub>	40 mm
Varren pituus L <sub>s</sub>	60 mm
varren Ø D <sub>2</sub>	32 mm
Siirto Z akselille	20 mm
Kiinnitys-Ø D <sub>1</sub>	20 mm

Kokonaispituus L <sub>2</sub>	206 mm
Ulkoneman pituus L <sub>1</sub>	140 mm
Sisäsorvaussyvyys enint.	7×D
Tärinä	vaimennettu
Tuotetyyppi	Poratangon vakaaja