

Garant**Poratangon vakaaja 7xD maksi, Varren koko: 16R****Tilaustiedot**

Tilausnumero	319469 16R
GTIN	4062406642501
Tuoteluokka	31V

Kuvaus**Malli:**

Perusrunko laadukasta työkaluterästä, päällipinta ja toiminnalliset pinnat karkaistuja.

Etu:

Tärinöiden ja värähtelyjen vähennys käytettäessä kaikkien poratankotyyppien kanssa.

Sopii:

Kaikki tavanomaiset poratangot.

Huomautus:

Määritä sisäSORVAUSPITIMEN vakauttimen oikea malli suorittamalla ehdottomasti törmäystarkastus eShopista saatavien Hoffmann e-Tool -tietojen avulla tai ToolScoutin kautta! Käytetyille sisäSORVAUSPIDINTYYPEILLE suositellaan ulkonemapituutta, joka on korkeintaan 3xD. Maksimiulkonema vakaaja sekä sisäSORVAUSPIDIN 10xD.

Tekninen kuvaus

Kiinnitys-Ø D ₁	16 mm
Ø D ₃	40 mm
Varren pituus L _s	53 mm
Ulkoneman pituus L ₁	112 mm
Kokonaispituus L ₂	171 mm
varren Ø D ₂	32 mm
Säde R	1,2 mm
Siirto Z akselille	20 mm

Leikkaussuunta	Oikea
C	1,5 mm
Sisäorvaussyvyys enint.	7×D
Tärinä	vaimennettu
Tuotetyyppi	Poratangon vakaaja