

**Garant****Poratangon vakaaja 7×D maksi, Varren koko: 12R****Tilaustiedot**

Tilausnumero	319469 12R
GTIN	4062406642488
Tuoteluokka	31V

**Kuvaus****Malli:**

Perusrunko laadukasta työkaluterästä, päällipinta ja toiminnalliset pinnat karkaistuja.

**Etu:**

Tärinöiden ja värähtelyjen vähennys käytettäessä kaikkien poratankotyyppien kanssa.

**Sopii:**

Kaikki tavanomaiset poratangot.

**Huomautus:**

Määritä sisäsorvauspitimen vakauttimen oikea malli suorittamalla ehdottomasti törmäystarkastus eShopista saatavien Hoffmann e-Tool -tietojen avulla tai ToolScoutin kautta! Käytetyille sisäsorvauspidintyypeille suositellaan ulkonemapituutta, joka on korkeintaan 3×D. Maksimiulkonema vakaaja sekä sisäsorvauspidin 10×D.

**Tekninen kuvaus**

Ø D <sub>3</sub>	40 mm
C	1,5 mm
varren Ø D <sub>2</sub>	32 mm
Säde R	1,2 mm
Leikkaussuunta	Oikea
Kokonaispituus L <sub>2</sub>	143 mm
Kiinnitys-Ø D <sub>1</sub>	12 mm

Ulkoneman pituus $L_1$	84 mm
Varren pituus $L_s$	53 mm
Siirto Z akselille	18,5 mm
Sisäsorvaussyvyys enint.	7×D
Tärinä	vaimennettu
Tuotetyyppi	Poratangon vakaaja