

Taitettava ja yliajettava vuotoallas Rigid-Lock Quick Berm®, Keräystilavuus: 662l



Tilaustiedot

Tilausnumero	984100 662
GTIN	697841156418
Tuoteluokka	97S

Kuvaus

Malli:

Yliajettava taittoallas PVC-pinnoitettua kangasta. Yksiosainen rakenne – nopea ja helppo kokoaminen, asennusta ei tarvita. PVC-pinnoitettu kangas kestää monia kemikaaleja, muun muassa maaöljyä, öljyä, voiteluaineita ja useita happoja. Pitkään UV-säteilyä kestävä, sopii hyvin ulkokäyttöön.

Rigid-Lock-tekniikka: Tukien patentoitu muotoilu maksimoi vuotoaltaan sisätilan ja vähentää kompastumisriskiä ulkosivuilla. Ne lukitsevat sivuseinät 30 cm korkeaan, 90° pystysuoraan asentoon antaen rakenteelle näin hyvä vakauden. Sivuseinät voidaan laskea nopeasti ja mahdollistaa näin helpon sisään- ja ulosajon. Pidike on suojaavassa nailonnavassa ja alimpaan asentoon kiinnitettynä se kestää ajoneuvoliikenteen

5000 kg:n painon rengasta kohden. Napaan on integroitu reikiä ankkurien kiinnittämistä varten (ankkurit eivät kuulu toimitukseen).

CriticalCorner™: Vahvistettu CriticalCorner™-malli, jota ympäröivät diagonaaliset sähkömagneettisella energialla ja paineella muodostetut suurtaajuushitsaukset, saa aikaan 100-prosenttisesti tiiviin suojauksen pysyvän, läpäisemättömän yhteyden ansiosta. Estää kulmien pullistumisen, purkautumisen tai laskeutumisen ja näin luotettavan nestetiiviyden sekä täydellisen suojauksen. Seinien yläreunassa on 25-millimetrinen hankautumaton sauma, joka antaa seinään lisätukea ja eheyttä. Saumatiivisteet estävät, että välikköön pääsee sisään tai siitä ulos ilmaa, kaasuja, höyryä tai nesteitä.

Pitkäikäinen yliajettava taittoallas tynnyreille, IBC-säiliöille ja tankeille. EnGuard™ V modifioitu PVC-pinnoitettu kangas sopii työtilan raskaiden materiaalien sijoittamiseen, satunnaisiin sisään- ja ulosajotilanteisiin ja jalankulkuliikenteeseen.

Huomautus:

- **Lisää ulkomittaa varten 203 mm leveyteen ja syvyyteen, jotta huomioit tuen ja navan.**
- **Välikön koon valinnassa on otettava huomioon 305 mm:n väli sisään- tai uloskäyntiin seinän laskemista ja nostamista varten.**

Tekninen kuvaus

Leveys	1800 mm
Kaukalon korkeus	300 mm
Syvyys	1200 mm
Korkeus kokoontaitettuna	130 mm
Syvyys taitettuna	610 mm
Leveys taitettuna	610 mm
Keräystilavuus	662
Valmistajamerkintä	Rigid-Lock QuickBerm®
Tuotetyyppi	Taitettava alusta