

Taitettava ja yliajettava vuotoallas Rigid-Lock Quick Berm®, Keräystilavuus: 890l



Tilaustiedot

| | |
|--------------|--------------|
| Tilausnumero | 984100 890 |
| GTIN | 697841156425 |
| Tuoteluokka | 97S |

Kuvaus

Malli:

Yliajettava taittoallas PVC-pinnoitettua kangasta. Yksiosainen rakenne – nopea ja helppo kokoaminen, asennusta ei tarvita. PVC-pinnoitettu kangas kestää monia kemikaaleja, muun muassa maaöljyä, öljyä, voiteluaineita ja useita happoja. Pitkään UV-säteilyä kestävä, sopii hyvin ulkokäyttöön.

Rigid-Lock-tekniikka: Tukien patentoitu muotoilu maksimoi vuotoaltaan sisätilan ja vähentää kompastumisriskiä ulkosivuilla. Ne lukitsevat sivuseinät 30 cm korkeaan, 90° pystysuoraan asentoon antaen rakenteelle näin hyvä vakauden. Sivuseinät voidaan laskea nopeasti ja mahdollistaa näin helpon sisään- ja ulosajon. Pidike on suojaavassa nailonnavassa ja alimpaan asentoon kiinnitettynä se kestää ajoneuvoliikenteen

5000 kg:n painon rengasta kohden. Napaan on integroitu reikiä ankkurien kiinnittämistä varten (ankkurit eivät kuulu toimitukseen).

CriticalCorner™: Vahvistettu CriticalCorner™-malli, jota ympäröivät diagonaaliset sähkömagneettisella energialla ja paineella muodostetut suurtaajuushitsaukset, saa aikaan 100-prosenttisesti tiiviin suojauksen pysyvän, läpäisemättömän yhteyden ansiosta. Estää kulmien pullistumisen, purkautumisen tai laskeutumisen ja näin luotettavan nestetiiviyden sekä täydellisen suojauksen. Seinien yläreunassa on 25-millimetrinen hankautumaton sauma, joka antaa seinään lisätukea ja eheyttä. Saumatiivisteet estävät, että välikköön pääsee sisään tai siitä ulos ilmaa, kaasuja, höyryä tai nesteitä.

Pitkäikäinen yliajettava taittoallas tynnyreille, IBC-säiliöille ja tankeille. EnGuard™ V modifioitu PVC-pinnoitettu kangas sopii työtilan raskaiden materiaalien sijoittamiseen, satunnaisiin sisään- ja ulosajotilanteisiin ja jalankulkuliikenteeseen.

Huomautus:

- **Lisää ulkomittaa varten 203 mm leveyteen ja syvyyteen, jotta huomioit tuen ja navan.**
- **Välikön koon valinnassa on otettava huomioon 305 mm:n väli sisään- tai uloskäyntiin seinän laskemista ja nostamista varten.**

Tekninen kuvaus

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Syvyys | 1200 mm |
| Korkeus kokoontaitettuna | 150 mm |
| Kaukalon korkeus | 300 mm |
| Leveys | 2400 mm |
| Leveys taitettuna | 610 mm |
| Syvyys taitettuna | 610 mm |
| Keräystilavuus | 890 |
| Valmistajamerkintä | Rigid-Lock QuickBerm® |
| Tuotetyyppi | Taitettava alusta |