

Taitettava ja yliajettava vuotoallas Rigid-Lock Quick Berm® Plus, Keräystilavuus: 4240l



Tilaustiedot

Tilausnumero	984110 4240
GTIN	697841156364
Tuoteluokka	97S

Kuvaus

Malli:

Yliajettava taittoallas PVC-pinnoitettua kangasta. Yksiosainen rakenne – nopea ja helppo kokoaminen, asennusta ei tarvita. PVC-pinnoitettu kangas kestää monia kemikaaleja, muun muassa maaöljyä, öljyä, voiteluaineita ja useita happoja. Pitkään UV-säteilyä kestävä, sopii hyvin ulkokäyttöön.

Rigid-Lock-tekniikka: Tukien patentoitu muotoilu maksimoi vuotoaltaan sisätilan ja vähentää kompastumisriskiä ulkosivuilla. Ne lukitsevat sivuseinät 30 cm korkeaan, 90° pystysuoraan asentoon antaen rakenteelle näin

hyvä vakauden. Sivuseinät voidaan laskea nopeasti ja mahdollistaa näin helpon sisään- ja ulosajon. Pidike on suojaavassa nailonnavassa ja alimpaan asentoon kiinnitettynä se kestää ajoneuvoliikenteen

5000 kg:n painon rengasta kohden. Napaan on integroitu reikiä ankkurien kiinnittämistä varten (ankkurit eivät kuulu toimitukseen).

CriticalCorner™: Vahvistettu CriticalCorner™-malli, jota ympäröivät diagonaaliset sähkömagneettisella energialla ja paineella muodostetut suurtaajuushitsaukset, saa aikaan 100-prosenttisesti tiiviin suojauksen pysyvän, läpäisemättömän yhteyden ansiosta. Estää kulmien pullistumisen, purkautumisen tai laskeutumisen ja näin luotettavan nestetiiviyden sekä täydellisen suojauksen. Seinien yläreunassa on 25-millimetrinen hankautumaton sauma, joka antaa seinään lisätukea ja eheyttä. Saumatiivisteet estävät, että välikköön pääsee sisään tai siitä ulos ilmaa, kaasuja, höyryä tai nesteitä.

Raskaasti kuormitettava, yliajettava pitkäikäinen taittoallas ajoneuvoille, raskaille laitteille ja säiliöautoille. EnGuard™ VI modifioitu PVC-pinnoitettu kangas on paksumpaa ja vankempaa vilkkaalle ajoneuvoliikenteelle ja raskaille sovelluksille.

Huomautus:

- **Lisää ulkomittaa varten 203 mm leveyteen ja syvyyteen, jotta huomioit tuen ja navan.**
- **Välikön koon valinnassa on otettava huomioon 305 mm:n väli sisään- tai uloskäyntiin seinän laskemista ja nostamista varten.**

Tekninen kuvaus

Syvyys	3000 mm
Leveys	4600 mm
Korkeus kokoontaitettuna	410 mm
Kaukalon korkeus	300 mm
Syvyys taitettuna	610 mm
Leveys taitettuna	610 mm
Keräystilavuus	4240
Valmistajamerkintä	Rigid-Lock QuickBerm® XT
Tuotetyyppi	Taitettava alusta