

**Garant****Rouhintajyrin HSS-PM, pinnoittamaton, Ø js14 DC: 10mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	192520 10
GTIN	4045197106667
Tuoteluokka	11W

**Kuvaus****Malli:****Takareunasta hiottu, pyöreäharjainen profiili.**

Upottamiseen tarkoitettu otsaleikkuu.

- **Tilavat, viimeistelyhiotut lastu-urat.**
- **Erikoisrintakulma alumiinille ja ei-rautametalleille**

**Etu:**Suuret lastu-urat soveltuvat **runsaasti lastuja tuottavaan työstöön.****Tekninen kuvaus**

HammaslukuZ	3
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa	0,3 mm
Syöttö $f_z$ uranjyrsintään alumiinissa, lyhytlastuinen	0,04 mm
Terän Ø $D_c$	10 mm
varren Ø $D_s$	10 mm
Kokonaispituus L	95 mm
Terän pituus $L_c$	45 mm
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
Varsi	DIN 1835 B, h6
Toleranssi, nimellis-Ø	js14
Nousukulma	36 astetta

Nurkkaviisteen kulma	45 astetta
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS Co 8
Standardi	DIN 844 B
Jyrsintäprofiili	WR
Sisäjähdytys	ei
Värirenkas	keltainen
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	138 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	83 m/min	N
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	9 m/min	M
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		