

Garant**Työkappaleen tuki 3-ulotteinen, Varren koko: 150****Tilaustiedot**

Tilausnumero	360432 150
GTIN	4062406640439
Tuoteluokka	31H

Kuvaus**Malli:**

- Portaaton ja nopea säätö.
- M8-kiinnitys urakappaleille tai suora-asennukseen.
- Valinnainen maksimaalinen ulosveto 30 mm.

Käyttö:

Käytettäväksi jyrsin- ja porakoneissa.

Raaka-aine:

Alumiini, eloksoitu.

Erikoistarvike:

T-urakappaleet, M8, katso nro 370520 koko 12 – 18.

Tekninen kuvaus

S-akseliväli A	80 - 110 mm
Sopii värikoodiin	TC
Sopii värikoodiin	HiPo
Sopii värikoodiin	LC

Sopii värikoodiin	LC-GARANT
Sopii värikoodiin	Duo
Sopii värikoodiin	Duo Plus
Sopii värikoodiin	T-Rex
Sopii värikoodiin	Titan
Sopii värikoodiin	Titan2/TitanSense
Sopii värikoodiin	Basic
Sopii värikoodiin	HD-Horex
Sopii värikoodiin	Centro Gripp
Sopii värikoodiin	NC8
Sopii värikoodiin	LCV125G
Sopii värikoodiin	HOLEX NC
Kokonaiskorkeus	210 - 240 mm
Hyötykorkeus N	145 - 175 mm
Tuotetyyppi	Työkappaleen tuki