

Sauvamagneetti, sovitemitta, AlNiCo, Ø: 13mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	085925 13
GTIN	2050000965111
Tuoteluokka	08Q

Kuvaus

Malli:

- Päälystetty sauvamagneetti, magneettisydämen materiaali AlNiCo.
- Sovitetoleranssi ulkohalkaisijalle h6.
- Lämmönkestävyys 220 °C asti.

Käyttö:

Kiinnittämiseen, kokoonpanoon, asentamiseen (kiinnit. puristamalla, liimaamalla tai kiinnivalam.).

Tekninen kuvaus

Korkeus	18 mm
Ø	13 mm
Pintamateriaali	sinkitty
Nimellispitovoima	10 N
Lämmönkestävyys enintään	220 °C
Takaosan enimmäislyhennysmitta	7 mm
Magneettisydämen materiaali	AlNiCo
Tuotetyyppi	Sauvamagneetti

