

Silmäsuihku, Varren koko: 2



Tilaustiedot

Tilausnumero	984150 2
GTIN	662641922419
Tuoteluokka	97S

Kuvaus

Malli:

Seinään asennettu silmä- ja kasvosuihku, jossa on **avoin ruostumattomasta teräksestä valmistettu allas** sisäkäyttöön. Ulkokäyttö myös mahdollista, sikäli kuin jäätyminen tai ylikuumeneminen ei ole mahdollista. Kaksi ruiskusuutinta, suojattu pölysuojuksilla, jotka nousevat ylös, kun silmäsuihku aktivoidaan. Määränsäätöventtiili optimaalista vesimäärää varten. Tiheät suodatussiivilät ja erilliset suihkunsäätimet huolehtivat hellävaraisesta vesisuihkusta. ANSI-standardin mukainen.

Tekninen kuvaus

Valmistajamerkintä	STD-85G(D)
Asennustilanne	seinälle asennettu
Käyttöalue	Sisä ja ulko
Läpivirtausarvo	12 l/min
Virtauspaine	29,01 - 87,02 psi
Virtauspaine	2 - 6 bar
Tuotetyyppi	Silmäsuihku

