

Silmäsuihku, Varren koko: 3



Tilaustiedot

Tilausnumero	984150 3
GTIN	662641921689
Tuoteluokka	97S

Kuvaus

Malli:

Kannettava silmä-, kasvo- ja kehosuihku paikkoihin, jotka eivät sovellu kiinteisiin asennuksiin. Ruostumattomasta teräksestä valmistettu 15 litran painesyylinteri, jossa on letku ja käsिसuihku, mahdollistaa tehokkaan 3 minuutin käsittelyn. Painemittari ja kaksitehoinen varoventtiili estävät ylipaineen ja pienentävät paineen puhdistuksessa ja huollossa. Mukana tarkastusetiketti suoritettujen tarkastusten / huoltotöiden kirjaamista varten.

Tekninen kuvaus

Valmistajamerkintä	STD-38G
Käyttöalue	Sisä ja ulko
Läpivirtausarvo	6 l/min
Asennustilanne	kannettava
Virtauspaine	100 psi
Virtauspaine	2 - 6 bar
Tuotetyyppi	Silmäsuihku

