

Sauvamagneetti, sovitemitta, SmCo₅, Ø: 13mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	085928 13
GTIN	2050000965166
Tuoteluokka	08Q

Kuvaus

Malli:

- Päälystetty sauvamagneetti, 3-6-kert. pitovoima ferriitinappimagneettiin verrattuna.
- Sovitetoleranssi ulkohalkaisijalle h6.
- Lämmönkestävyys 200 °C asti.
- Magneettisydän samarium-kobolttia (SmCo₅).

Käyttö:

Kiinnittämiseen, kokoonpanoon, asentamiseen (kiinnit. puristamalla, liimaamalla tai kiinnivalam.).

Tekninen kuvaus

Lämmönkestävyys enintään	200 °C
Ø	13 mm
Korkeus	20 mm
Nimellispitovoima	60 N
Takaosan enimmäislyhennysmitta	6 mm
Pintamateriaali	nikkeli
Magneettisydämen materiaali	SmCo ₅
Tuotetyyppi	Sauvamagneetti

