

Garant**Rouhintajyrin HSS-PM, pinnoittamaton, Ø js14 DC: 16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	192520 16
GTIN	4045197106698
Tuoteluokka	11W

Kuvaus**Malli:****Takareunasta hiottu, pyöreäharjainen profiili.**

Upottamiseen tarkoitettu otsaleikkuu.

- **Tilavat, viimeistelyhiotut lastu-urat.**
- **Erikoisrintakulma alumiinille ja ei-rautametalleille**

Etu:Suuret lastu-urat soveltuvat **runsaasti lastuja tuottavaan työstöön.****Tekninen kuvaus**

Syöttö f_z uranjyrsintään alumiinissa, lyhytlastuinen	0,075 mm
Terän Ø D_c	16 mm
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa	0,5 mm
HammaslukuZ	3
varren Ø D_s	16 mm
Kokonaispituus L	123 mm
Terän pituus L_c	63 mm
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
Varsi	DIN 1835 B, h6
Toleranssi, nimellis-Ø	js14
Nousukulma	36 astetta

Nurkkaviisteen kulma	45 astetta
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS Co 8
Standardi	DIN 844 B
Jyrsintäprofiili	WR
Sisäjähdytys	ei
Värirenkas	keltainen
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	138 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	83 m/min	N
INOX < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	9 m/min	M
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		