

**Garant****Rouhintajyrin, pinnoittamaton, Ø js12 DC: 14mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	192480 14
GTIN	4045197106414
Tuoteluokka	11W

**Kuvaus****Malli:****Takareunasta hiottu, pyöreäharjainen profiili.**

Upottamiseen tarkoitettu otsaleikkuu.

**Yleisjyrin** vaippajyrintään tai upotusjyrintään ja sen jälkeiseen sivusuuntaistyöstöön.**Tekninen kuvaus**

Terän Ø D <sub>c</sub>	14 mm
Syöttö f <sub>z</sub> uranjyrintään teräksessä < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,021 mm
HammaslukuZ	3
varren Ø D <sub>s</sub>	12 mm
Kokonaispituus L	110 mm
Terän pituus L <sub>c</sub>	53 mm
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
Varsi	DIN 1835 B, h6
Toleranssi, nimellis-Ø	js12
Nousukulma	25 astetta
Nurkkaviisteen kulma	90 astetta
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS Co 8
Standardi	DIN 844 B

Jyrsintäprofiili	NR
Sisäjäähdytys	ei
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	83 m/min	N
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	28 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	23 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	23 m/min	P
GG(G)	sopii rajoituksin	23 m/min	K
CuZn	sopii rajoituksin	55 m/min	N
Uni	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		