

Nappimagneetti ilman kierteitä, neodyymi, Ø: 6mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	085923 6
GTIN	2050001735768
Tuoteluokka	08Q

Kuvaus

Malli:

- **Lämmönkestävyys 80 °C asti.**
- **Sinkitty pinta, magneettidydin Neodyymiä.**
- **Päällystetty nappimagneetti, 3-6-kert. pitovoima ferriittinappimagneettiin verrattuna.**

Käyttö:

Kiinnittämiseen, kokoonpanoon, asentamiseen (kiinnitys puristamalla, liimaamalla tai kiinnivalamalla).

Tekninen kuvaus

Nimellispitovoima	5 N
Korkeus	4,5 mm
Pintamateriaali	sinkitty
Lämmönkestävyys enintään	80 °C
Ø	6 mm
Paino	1 g
Magneettisydämen materiaali	neodyymi
Tuotetyyppi	Tasomagneetti

