



Magneetikulma, 90° (jäykkä), ferriitti, Tyyppi: 973



Tilaustiedot

Tilausnumero	085954 973
GTIN	2050000965517
Tuoteluokka	08Q

Kuvaus

Malli:

Kulmatoleranssi $\pm 0,05$ / 100 mm. Lisäksi kaksi kiristysvipua.

Käyttö:

Osien kiinnittämiseen kiinteässä 90 °C:n kulmassa asennus- ja hitsaustöiden valmistelussa.

Tekninen kuvaus

Nimellispitovoima	2000 N
Korkeus	300 mm
Pituus	300 mm
tyyppi	973
Kulman säätöalue	90 astetta
Leveys	35 mm
Paino	4,7 kg
Magneettisydämen materiaali	ferriitti

Tuotetyyppi

Monikulmamagneetti