


Garant**TKM-uurrehöylä, liukuva leikkuu hieno, Timantti, Ø h10 DC: 20mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	209512 20
GTIN	4045197509871
Tuoteluokka	11Y

Kuvaus**Malli:****Tehokas ristihammastus** kuituvahvisteisten muovien taloudelliseen työstöön rouhinta-alueella.**Tekninen kuvaus**

HammaslukuZ	2
Terän Ø D _c	20 mm
varren Ø D _s	20 mm
Kokonaispituus L	104 mm
Terän pituus L _c	45 mm
Tasapainotusluokka varrella	G 2,5, kun HA
Syöttö f särmäykseen GFK CFK:ssa	0,56 mm/kierr,
Nurkkaviisteen kulma	90 astetta
Pinnoitus	Timantti
Hammastustiheysaste	hieno
Lastuava aine	TKM
Standardi	Tehdasnormi
Jyrsintäprofiili	ristihammastettu
Toleranssi, nimellis-Ø	h10
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora

Lastuamisleveys a_e jyrsinnän aikana	0,5×D särmäyksessä
Varsi	DIN 6535 HA
Sisäjähdytys	ei
Värirengas	musta
Varren toleranssi	h6
Tuotetyyppi	Jyrsin

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
PVDF GF20	soveltuu	200 m/min	N
POM GF25	soveltuu	190 m/min	N
PA 66 GF30	soveltuu	170 m/min	N
PEEK GF30	soveltuu	150 m/min	N
PTFE CF25	soveltuu	180 m/min	N
PEEK CF30	soveltuu	160 m/min	N
Hybridi	soveltuu		
GFK	soveltuu	190 m/min	N
CFK	soveltuu	190 m/min	N
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	soveltuu		
ilma	soveltuu		

Palvelut

Varrenhionta Tyyppi HB	129100 HB
------------------------	-----------