

Sauvamagneetti, sovitemitta, AlNiCo, Ø: 16mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	085925 16
GTIN	2050000965128
Tuoteluokka	08Q

Kuvaus

Malli:

- Päälystetty sauvamagneetti, magneettisydämen materiaali AlNiCo.
- Sovitetoleranssi ulkohalkaisijalle h6.
- Lämmönkestävyys 220 °C asti.

Käyttö:

Kiinnittämiseen, kokoonpanoon, asentamiseen (kiinnit. puristamalla, liimaamalla tai kiinnivalam.).

Tekninen kuvaus

Takaosan enimmäislyhennysmitta	5 mm
Ø	16 mm
Korkeus	20 mm
Pintamateriaali	sinkitty
Lämmönkestävyys enintään	220 °C
Nimellispitovoima	15 N
Magneettisydämen materiaali	AlNiCo
Tuotetyyppi	Sauvamagneetti

