

**HOLEX****Sauvamagneetit Sarjassa 2 osaa, AlNiCo, Ø×Pituus: 8X25mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	085936 8X25
GTIN	4045197372673
Tuoteluokka	02A

**Kuvaus****Malli:**

- Pyöreä, uramerkinnot samojen napojen tunnistamiseksi.
- Magneettimateriaali lämmönkestävää enintään 550° C:seen (maali 100° C:seen).
- Sauvamagneettia voi pident käyttämällä useampaa peräkkäin.

**Tekninen kuvaus**

Pituus	25 mm
Lämmönkestävyys enintään	550 °C
Ø	8 mm
Magneettisydämen materiaali	AlNiCo
Tuotetyyppi	Sauvamagneetti