

**HOLEX****Nappimagneetti, suojalevy, AlNiCo, Ø: 19mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	085946 19
GTIN	4045197372895
Tuoteluokka	02A

**Kuvaus****Malli:**

- Pyöreä magneetti, jaettu pitopinta ja reikä.
- Magneettimateriaali lämmönkestävä enintään 550 °C:een.

**Käyttö:**

- Asennettavaksi osoitinmittauslaitteisiin.
- Pienten metalliesineiden kiinnittäminen.

**Tekninen kuvaus**

Nimellispitovoima	19 N
Ø	19 mm
Korkeus	12,7 mm
Kiinnitysreiän Ø	4,8 mm
Lämmönkestävyys enintään	550 °C
Magneettisydämen materiaali	AlNiCo
Tuotetyyppi	Nappimagneetti

