


**Garant****TKM-uurrehöylä, liukuva leikkuu hieno, Timantti, Ø h10 DC: 8mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	209512 8
GTIN	4045197509833
Tuoteluokka	11Y

**Kuvaus****Malli:****Tehokas ristihammastus** kuituvahvisteisten muovien taloudelliseen työstöön rouhinta-alueella.**Tekninen kuvaus**

Terän Ø D <sub>c</sub>	8 mm
HammaslukuZ	2
varren Ø D <sub>s</sub>	8 mm
Kokonaispituus L	63 mm
Terän pituus L <sub>c</sub>	25 mm
Tasapainotusluokka varrella	G 2,5, kun HA
Syöttö f särmäykseen GFK CFK:ssa	0,35 mm/kierr,
Nurkkaviisteen kulma	90 astetta
Pinnoitus	Timantti
Hammastustiheysaste	hieno
Lastuava aine	TKM
Standardi	Tehdasnormi
Jyrsintäprofiili	ristihammastettu
Toleranssi, nimellis-Ø	h10
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora

Lastuamisleveys $a_e$ jyrsinnän aikana	0,5×D särmäyksessä
Varsi	DIN 6535 HA
Sisäjähdytys	ei
Värirengas	musta
Varren toleranssi	h6
Tuotetyyppi	Jyrsin

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	$V_c$	ISO-koodi
PVDF GF20	soveltuu	200 m/min	N
POM GF25	soveltuu	190 m/min	N
PA 66 GF30	soveltuu	170 m/min	N
PEEK GF30	soveltuu	150 m/min	N
PTFE CF25	soveltuu	180 m/min	N
PEEK CF30	soveltuu	160 m/min	N
Hybridi	soveltuu		
GFK	soveltuu	190 m/min	N
CFK	soveltuu	190 m/min	N
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	soveltuu		
ilma	soveltuu		

## Palvelut

Varrenhionta Tyyppi HB	129100 HB
------------------------	-----------