

**Garant****PKD-jyrsin sisäjähdytyksellä suora leikkuu, PKD, Ø h10 DC: 6mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	209610 6
GTIN	4045197478030
Tuoteluokka	11Y

**Kuvaus****Malli:**

**Tehokas PKD-jyrsin** täyttää **korkeimmat lastuamistehovaatimukset GFK-, CFK- ja grafiittityöstössä.**

**Akselikulma 0°.**

Suora leikkuu neutraaliin työstöön.

Sisäjähdytys: kyllä

Toleranssi, nimellis-Ø: h10

HammaslukuZ: 2

syöttösuunta: vaakasuora, vino ja pystysuora

Varsi: DIN 6535 HA, h6

HammaslukuZ: 2

Terän pituus L<sub>c</sub>: 15 mm

Ulkoneman pituus L<sub>1</sub> mukaan lukien kavennus: 20 mm

Kavennuksen Ø D<sub>1</sub>: 5,4 mm

Kokonaispituus L: 60 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 6 mm

**Tekninen kuvaus**

Ulkoneman pituus L <sub>1</sub> mukaan lukien kavennus	20 mm
HammaslukuZ	2
Terän Ø D <sub>c</sub>	6 mm
Syöttö f <sub>z</sub> uranjyrsintään grafiitissa	0,1 mm
Kavennuksen Ø D <sub>1</sub>	5,4 mm

Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa	0,1 mm
Syöttö $f_z$ uranjyrsintään GFK CFK:ssa	0,03 mm
varren $\varnothing D_s$	6 mm
Kokonaispituus L	60 mm
Terän pituus $L_c$	15 mm
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
Varsi	DIN 6535 HA, h6
Toleranssi, nimellis- $\varnothing$	h10
Nurkkaviisteen kulma	45 astetta
Pinnoitus	PKD
Lastuava aine	PKD
Standardi	Tehdasnormi
Lastuamisleveys $a_e$ jyrsinnän aikana	täysuran työstösyvyys $1 \times D$
Sisäjähdytys	kyllä
Värirenkas	musta
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	$V_c$	ISO-koodi
Alu	soveltuu	2400 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	2000 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	1500 m/min	N
PMMA akryyli	soveltuu	1000 m/min	N
PE-HD	soveltuu	900 m/min	N
PA 66	soveltuu	900 m/min	N
PEEK	soveltuu	800 m/min	N
PVDF GF20	soveltuu	1200 m/min	N
POM GF25	soveltuu	1200 m/min	N

PA 66 GF30	soveltuu	1000 m/min	N
PEEK GF30	soveltuu	1000 m/min	N
PTFE CF25	soveltuu	1000 m/min	N
PEEK CF30	soveltuu	800 m/min	N
Hybridi	soveltuu		
MMC	soveltuu	400 m/min	N
GFK	soveltuu	500 m/min	N
CFK	soveltuu	500 m/min	N
märkä enintään	soveltuu		
märkä vähintään	soveltuu		
kuiva	soveltuu		
ilma	soveltuu		
<b>Palvelut</b>			

Varrenhionta Tyypit HB

129100 HB