


Nappimagneetti ilman kierteitä, neodyymi, Ø: 8mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	085923 8
GTIN	2050001737557
Tuoteluokka	08Q

Kuvaus

Malli:

- **Lämmönkestävyys 80 °C asti.**
- **Sinkitty pinta, magneettidydin Neodyymiä.**
- **Päällystetty nappimagneetti, 3-6-kert. pitovoima ferriittinappimagneettiin verrattuna.**

Käyttö:

Kiinnittämiseen, kokoonpanoon, asentamiseen (kiinnitys puristamalla, liimaamalla tai kiinnivalamalla).

Tekninen kuvaus

Lämmönkestävyys enintään	80 °C
Pintamateriaali	sinkitty
Nimellispitovoima	13 N
Paino	1,8 g
Korkeus	4,5 mm
Ø	8 mm
Magneettisydämen materiaali	neodyymi
Tuotetyyppi	Tasomagneetti

