

Garant**Rouhintajyrin HSS-PM, TiAlN, Ø js14 DC: 16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	192541 16
GTIN	4045197547569
Tuoteluokka	11W

Kuvaus**Malli:****Takareunasta hiottu, pyöreäharjainen profiili.**

Upottamiseen tarkoitettu otsaleikkuu.

- **Tilavat, viimeistelyhiotut lastu-urat.**
- **Erikoisrintakulma alumiinille ja ei-rautametalleille**

Suuria lastuamistehovaatimuksia varten.

Etu:

Suuret lastu-urat soveltuvat **runsaasti lastuja tuottavaan työstöön.**

Tekninen kuvaus

Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa	0,7 mm
Terän Ø D _c	16 mm
Syöttö f _z uranjyrsintään alumiinissa, lyhytlastuinen	0,075 mm
HammaslukuZ	3
varren Ø D _s	16 mm
Kokonaispituus L	123 mm
Terän pituus L _c	63 mm
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
Varsi	DIN 1835 B, h6
Toleranssi, nimellis-Ø	js14
Nousukulma	36 astetta

Nurkkaviisteen kulma	45 astetta
Pinnoitus	TiAIN
Lastuava aine	HSS PM
Standardi	DIN 844 B
Jyrsintäprofiili	WR
Sisäjähdytys	ei
Värirengas	keltainen
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	138 m/min	N
INOX < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	23 m/min	M
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	soveltuu		