



Magneettipidin, AlNiCo, Tyyppi: 925



Tilaustiedot

Tilausnumero	085956 925
GTIN	2050000965470
Tuoteluokka	08Q

Kuvaus

Malli:

Portaattomasti säädettävä magneettivoima. Pidikkeessä on **6 magneettipintaa**:

3 tasaista ja 3 V:n muotoista, jotka ovat 120°:n kulmassa.

Käyttö:

Liteiden ja pyöreiden osien voimakkaaseen ja jäykkään tukemiseen (putken halkaisija enint. 76 mm) eri kulma-asennoissa.

Tekninen kuvaus

Pituus	108 mm
Leveys	108 mm
tyyppi	925
Suurin nimellispitovoima	1000 N
Korkeus	140 mm
Paino	5,7 kg
Magneettisydämen materiaali	AlNiCo
Tuotetyyppi	Magneettipidin

