

**Kiintoavain-/räikkälenkkiavain, Avainkoko: 6mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	614805 6
GTIN	4062406648398
Tuoteluokka	62A

**Kuvaus****Malli:**

Molemmin puolin kevyesti pyörivät, kestävät räikät – suunnanvaihto myötä- ja vastapäivään.

Molemmin puolin 2 eri avainleveyttä.

Erittäin pieni uudelleentartuntakulma 5°.

**Raaka-aine:**

Vanadiinikromiterästä, mattakromattu.

**Tekninen kuvaus**

Renkaan korkeus $h_2$	6,9 mm
Kidan leveys b	15,4 mm
Avainkoko	6 mm
Lenkin $\varnothing D$	17,4 mm
Avaimen pituus L	125 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
Kidan korkeus $h_1$	4,1 mm
Hammasluku	72
tartuntakulma	5 astetta
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	mattakromattu
Tuotetyyppi	Ruuviavain

